


DATI TECNICI



Diametri	Limiti	D	K	T	S	B	P
M 4	Min.	6,78	3,82	2,00	3,02	~ 20,00	~ 0,70
	Max	7,00	4,00	-	3,08		
M 5	Min.	8,28	4,82	2,50	4,02	~ 22,00	~ 0,80
	Max	8,50	5,00	-	4,09		
M 6	Min.	9,78	5,70	3,00	5,02	~ 24,00	~ 1,00
	Max	10,00	6,00	-	5,14		
M 8	Min.	12,73	6,76	4,00	6,02	~ 28,00	~ 1,25
	Max	13,00	8,00	-	6,14		
M 10	Min.	15,73	9,64	5,00	8,02	~ 32,00	~ 1,50
	Max	16,00	10,00	-	8,17		
M 12	Min.	17,73	11,57	6,00	10,02	~ 36,00	~ 1,75
	Max	18,00	12,00	-	10,17		
M 14	Min.	20,67	13,57	7,00	12,03	~ 40,00	~ 2,00
	Max	21,00	14,00	-	12,21		

Diametri	Limiti	D	K	T	S	B	P
M 16	Min.	23,67	15,57	8,00	14,03	~ 44,00	~ 2,00
	Max	24,00	16,00	-	14,21		
M 18	Min.	26,67	17,57	9,00	14,03	~ 48,00	~ 2,50
	Max	27,00	18,00	-	14,21		
M 20	Min.	29,67	19,48	10,00	17,05	~ 52,00	~ 2,50
	Max	30,00	20,00	-	17,23		
M 22	Min.	32,21	19,48	11,00	17,05	~ 56,00	~ 2,50
	Max	33,00	20,00	-	17,23		
M 24	Min.	35,61	23,48	12,00	19,07	~ 60,00	~ 3,00
	Max	36,00	24,00	-	19,28		
M 27	Min.	39,61	26,48	13,50	19,07	~ 66,00	~ 3,00
	Max	40,00	27,00	-	19,28		
M 30	Min.	44,61	29,48	15,50	22,07	~ 72,00	~ 3,50
	Max	45,00	30,00	-	22,28		