


DATI TECNICI



Diametri	Limiti	E	M	S	P
M 3	Min.	6,01	2,15	-	-0,50
	Max	-	2,40	5,50	
M 4	Min.	7,66	2,90	-	-0,70
	Max	-	3,20	7,00	
M 5	Min.	8,79	3,70	-	-0,80
	Max	-	4,00	8,00	
M 6	Min.	11,05	4,70	-	-1,00
	Max	-	5,00	10,00	
M 8	Min.	14,38	6,14	-	-1,25
	Max	-	6,50	13,00	
M 10	Min.	18,90	7,64	-	-1,50
	Max	-	8,00	17,00	
M 12	Min.	21,10	9,64	-	-1,75
	Max	-	10,00	19,00	
M 14	Min.	24,49	10,30	-	-2,00
	Max	-	11,00	22,00	

Diametri	Limiti	E	M	S	P
M 16	Min.	26,75	12,30	-	-2,00
	Max	-	13,00	24,00	
M 18	Min.	29,56	14,30	-	-2,50
	Max	-	15,00	27,00	
M 20	Min.	32,95	14,90	-	-2,50
	Max	-	16,00	30,00	
M 22	Min.	35,03	16,90	-	-2,50
	Max	-	18,00	32,00	
M 24	Min.	39,55	17,70	-	-3,00
	Max	-	19,00	36,00	
M 27	Min.	45,20	20,70	-	-3,00
	Max	-	22,00	41,00	
M 30	Min.	50,82	22,70	-	-3,50
	Max	-	24,00	46,00	

CL. 8 (6S)

- Carico unitario di prova: 800 N/mm²
- Carico di durezza: 89 HRB Min