


DATI TECNICI



Diametri	Limiti	H	M	S	E	P
M 4	Min.	4,70	2,90	-	7,66	-0,70
	Max	5,00	-	7,00	-	
M 5	Min.	4,70	3,20	-	8,79	-0,80
	Max	5,00	-	8,00	-	
M 6	Min.	5,70	4,00	-	11,05	-1,00
	Max	6,00	-	10,00	-	
M 8	Min.	7,64	5,50	-	14,38	-1,25
	Max	8,00	-	13,00	-	
M 10	Min.	9,64	6,50	-	18,90	-1,50
	Max	10,00	-	17,00	-	
M 12	Min.	11,57	8,00	-	21,10	-1,75
	Max	12,00	-	19,00	-	
M 14	Min.	13,30	9,50	-	24,49	-2,00
	Max	14,00	-	22,00	-	

Diametri	Limiti	H	M	S	E	P
M 16	Min.	15,30	10,50	-	26,75	-2,00
	Max	16,00	-	24,00	-	
M 18	Min.	17,68	13,00	-	29,56	-2,50
	Max	18,50	-	27,00	-	
M 20	Min.	18,70	14,00	-	32,95	-2,50
	Max	20,00	-	30,00	-	
M 22	Min.	20,70	15,00	-	35,03	-2,50
	Max	22,00	-	32,00	-	
M 24	Min.	22,70	15,00	-	39,55	-3,00
	Max	24,00	-	36,00	-	
M 27	Min.	25,70	17,00	-	45,02	-3,00
	Max	27,00	-	41,00	-	
M 30	Min.	28,70	19,00	-	50,85	-3,50
	Max	30,00	-	46,00	-	

CL. 8 (6S)

- Carico di durezza: 89 HRB Min
- Materiale inserto: polyamide