


DATI TECNICI



Diametri	Limiti	d1	d	S
M 3	Min.	3,20	6,64	0,45
	Max	3,38	7,00	0,55
M 4	Min.	4,30	8,64	0,70
	Max	4,48	9,00	0,90
M 5	Min.	5,30	9,64	0,90
	Max	5,48	10,00	1,10
M 6	Min.	6,40	11,57	1,40
	Max	6,62	12,00	1,80
M 8	Min.	8,40	15,57	1,40
	Max	8,62	16,00	1,80
M 10	Min.	10,50	19,48	1,80
	Max	10,77	20,00	2,20
M 12	Min.	13,00	23,48	2,30
	Max	13,27	24,00	2,70
M 14	Min.	15,00	27,48	2,30
	Max	15,27	28,00	2,70

Diametri	Limiti	d1	d	S
M 16	Min.	17,00	29,48	2,70
	Max	17,27	30,00	3,30
M 18	Min.	19,00	33,38	2,70
	Max	19,33	34,00	3,30
M 20	Min.	21,00	36,38	2,70
	Max	21,33	37,00	3,30
M 22	Min.	23,00	38,38	2,70
	Max	23,33	39,00	3,30
M 24	Min.	25,00	43,38	3,70
	Max	25,33	44,00	4,30
M 27	Min.	28,00	49,38	3,70
	Max	28,33	50,00	4,30
M 30	Min.	31,00	55,26	3,70
	Max	31,39	56,00	4,30

CL. HV 100